



## Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnyal, Maximális nyomaték: 100Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657095 100
GTIN	2050002047136
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Átkapcsolható feltűzhető racsnyal.**

**Mértékegységek:** Nm, lbfft.

#### Előny:

Skála szerint előbeállítható és a levehető beállító fej levételével további elállítás ellen védhető. A kulcs opcionálisan a mellékelt biztosító csavarral és matricával biztosítható manipuláció ellen.

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplítmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Maximális nyomaték	100 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Súly	1135 g
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 75 lbfft
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	353,5 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Teljes hossz L	419,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	336 mm
Beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730Fix
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

## Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4

Nyomatékkulcs QuickSelectelállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsní nélkül Maximális nyomaték 100 Nm

657099 100