

**Garant****Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 320657 4      |
| GTIN              | 4045197774156 |
| Árucikk kategória | 31Z           |

**Leírás****Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 60 mm

Hasznos hossz B: 97 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 24 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 36 mm

Maximális fordulatszám: 4300 min<sup>-1</sup>**Műszaki leírás**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A | 24 mm                  |
| Ház $\varnothing$ D                  | 60 mm                  |
| Munkadarab tömeghez                  | 800 kg                 |
| Maximális körfutáshiba               | 0,005 mm               |
| Csúcs hossza C                       | 36 mm                  |
| Hasznos hossz B                      | 97 mm                  |
| Maximális fordulatszám               | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Morse kúp                            | MK4                    |
| Termék fajtája                       | Központosító csúcs     |