



Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel, Maximális nyomaték: 10Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657556 10
GTIN	4000896235421
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Nyomatékkulcs, **1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Egykarú nyomatékkulcs, skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Integrált racsní, a négyszög átfordításával **jobbos és balos meghúzás.**

Mértékegységek: Nm.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan és ezután ismét azonnal üzemkés.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 6\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Az esetleges javításokat csak a HAZET szerviz központban végeztesse, mert ezt követően 10000 Voltos darabellenőrzést kell végezni a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint!

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok kombinálhatóak egymással.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Kijelzés	analóg
Súly	590 g
Maximális nyomaték	10 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 Nm
Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	275 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	208 mm
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
---	------------