

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320657 5
GTIN	4045197774163
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 78 mm

Hasznos hossz B: 118 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 47 mm

Maximális fordulatszám: 3200 min⁻¹**Műszaki leírás**

Munkadarab tömeghez	2000 kg
Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	32 mm
Ház Ø D	78 mm
Csúcs hossza C	47 mm
Morse kúp	MK5
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hasznos hossz B	118 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs