

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320658 4
GTIN	4045197774316
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

Leírás:

A központozó csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozó csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozó csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 60 mm

Hasznos hossz B: 107 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 24 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 10 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 47 mm

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Ház Ø D	60 mm
Hasznos hossz B	107 mm
Csúcs hossza C	47 mm
Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	500 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	24 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	10 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs