

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320658 5
GTIN	4045197774323
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 78 mm

Hasznos hossz B: 132 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 12 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 61 mm

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	32 mm
Hasznos hossz B	132 mm
Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	12 mm
Ház Ø D	78 mm
Munkadarab tömeghez	1200 kg
Morse kúp	MK5
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Csúcs hossza C	61 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs