



## Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 100Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 100
GTIN	2050002047280
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek:** Nm, lbfft.

#### Funkció:

**Beállítás:** A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapl mérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapl mérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Maximális nyomaték	100 Nm
Súly	1020 g
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	20 - 100 Nm
Nyomatéktartomány	15 - 72,5 lbfft
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	343 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	360,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem

Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

## Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657590 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657590 1-3/8
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657600 1-1/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657700 1-1/4
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657600 1-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Skálaablak nyomatékkulcsokhoz Típus 2	657212 2

Írányváltós feltűzhető racsnis Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657700 1-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus- Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657590 1-1/2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 100 Nm	657215 100
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4