



## Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 130Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 130
GTIN	2050002047211
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek:** Nm, lbfft.

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkés.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Súly	1100 g
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Maximális nyomaték	130 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Csatlakozó négyyszög	1/2 coll
Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	25 - 130 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 95 lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	25 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyyszög befogó)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

## Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Skálaablak nyomatékkulcshoz típus 2	657212 2
Feltűzhető racsnikioldóval típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz típus 2	657213 2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz típus 4	657211 4
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Feltűzhető racsni Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 130 Nm	657215 130
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4