



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 200Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 200
GTIN	2050002047228
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkés.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplánc a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplánc

L_4 = a rátűző szerszám alaplánc

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	200 Nm
Súly	1250 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Nyomatéktartomány	30 - 145 lbfft
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	435 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	460 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus

Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus-Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Irányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Skálaablak nyomatékkulcshoz típus 2	657212 2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 200 Nm	657215 200
Skálaablak nyomatékkulcshoz típus 4	657212 4