



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 400Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 400
GTIN	2050002047235
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Maximális nyomaték	400 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	1660 g
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Nyomatéktartomány	80 - 400 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	570 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	595 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Feltűzhető racsn Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsn Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
	657600 2-3/4HD

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
2-3/4HD coll

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll

657630 2-1/2

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4

657211 4

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

657600 2-1/2

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2

657212 2

Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális
nyomaték 400 Nm

657215 400

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4