

**Fúrógép, Típus: GBM10RE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Kézi fúrógép 600 W motorral és nagy nyomatékkal max. 10 mm furatokhoz acélban.

- **Gyorsbefogó fúrótokmány a nagy pontosság és hosszú élettartam érdekében.**
- **Kompakt design és csekély súly.**
- **Vezérlő elektronika pontos megfúráshoz.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Puha markolat.**

Előny:

Vezérlő elektronika pontos megfúráshoz.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány 10 mm.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GBM 10 RE
Maximális fordulatszám 1. fokozat	2600 min ⁻¹
Fúrótokmány befogási tartomány	1 - 10 mm
Súly	1,7 kg
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	25 mm

Max. vibráció EN szerint	4,8 m/s ²
Teljesítményfelvétel	600 W
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	10 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Fúrógép