

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321255 5
GTIN	4045197774439
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Csúcsszög 60°.

- **Meghosszabbított csúccsal és kiszерelő anyával, speciálisan CNC-gépekhez.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.

Figyelem:

Kiszерelő anya NC-gépekhez, hogy a csúcsot ki lehessen venni a szegnyereg-csúcs támaszból.

Ház Ø D: 72 mm

Hasznos hossz B: 136 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 35 mm

Maximális körfutáshiba: 0,003 mm

Csúcs hossza C: 43 mm

Maximális fordulatszám: 8000 min⁻¹

Műszaki leírás

Csúcs hossza C	43 mm
Maximális fordulatszám	8000 min ⁻¹
Maximális körfutáshiba	0,003 mm
Hasznos hossz B	136 mm
Morse kúp	MK5
Munkadarab tömeghez	2200 kg
Ház Ø D	72 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	35 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs