

Garant**Forgócsúcs cserélhető betétekhez, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321265 3
GTIN	4045197774446
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Meghosszabbított csúccsal és kiszerező anyával, speciálisan CNC-gépekhez.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320627 – 320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Kiszerező anyja NC-gépekhez, hogy a csúcst ki lehessen venni a szegnyereg-csúcstámaszból.

Műszaki leírás

Hozzávaló színekód	K12
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	400 kg
Külső Ø D ₁	12 mm
Szár Ø D ₂	25 mm
L ₂	10 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hossz 1	56 mm
Morse kúp	MK3
Termék fajtája	Központosító csúcs

Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 1	320625 1
Betét forgócsúchhoz Típus 5	320625 5
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320625 2
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320625 4
Betét forgócsúchhoz Típus 6	320625 6
Betét forgócsúchhoz Típus 3	320625 3