

Garant**Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321335 2
GTIN	4045197774477
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Cserélhető betétekkel.**
- **Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.**
- **Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönbözőbb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 – 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.

Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétel.

Ház Ø D: 45 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 50 kg

Hossz 1: 43 mm

L₂: 10 mm**Műszaki leírás**

Szár Ø D ₂	20 mm
Hozzávaló színekód	K12
Ház Ø D	45 mm
Hossz 1	43 mm
L ₂	10 mm
Morse kúp	MK2
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Külső Ø D ₁	12 mm
Munkadarab tömeghez	50 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs