

**Garant****Forgócsúcs csonkakúppal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 100/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323000 100/3
GTIN	4045197774743
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **A kúp elől tompa.**
- **Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyszállal.**
- **A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.**
- **A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.**

**Leírás:**

A központozó csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozó csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozó csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

**Üreges testek, csövek** stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

**Műszaki leírás**

Legkisebb Ø	30 mm
Maximális fordulatszám	3000 min <sup>-1</sup>
Maximális körfutáshiba	0,005 mm

Morse kúp	3
Munkadarab súlyhoz D-nél	500 kg
Munkadarab súlyhoz D1-nél	250 kg
Kúpszög a	75 fok
Fejhossz L	100 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs