

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×25×51, Típus: EK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596400 EK80
GTIN	9003170334358
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

**Specifikáció:**

**Nemeskorund**, fehér, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Finomsági fok	finom
Szemcsézet	80
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	200 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	200×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szűkítőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
51 mm

596000 51