

Garant**GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró extra hosszú HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132195 M3
GTIN	4062406208059
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten **rozsdamentes és saválló acélokhoz**, valamint **Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz** kifejlesztve.

- **HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében**
- **A legújabb generációs TiAlN többrétegű bevonat**
- **Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében**

Extra hosszú szárral. Szár DIN371 szerint.

Előny:

Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Menetfajta	M
Szár négyzet \square	2,7 mm
Menet \emptyset	3 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Menetméret	M3
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	9 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	3,5 mm
Teljes hossz L	112 mm
Magfurat \varnothing	2,5 mm
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. $3 \times D$ átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	16 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	16 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

