

Garant**GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 8-36****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 133406 8-36 |
| GTIN | 4062406209674 |
| Árucikk kategória | 111 |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten **rozsdamentes és saválló acélokhoz**, valamint **Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz** kifejlesztve.

- **HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében**
- **A legújabb generációs TiAlN többrétegű bevonat**
- **Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében.**

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø | 3,5 mm |
| Menetmélység | 12,48 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Szár négyszög □ | 3,4 mm |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Szerszámanyag | HSS E PM |
| Szár Ø D _s | 4,5 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Menet Ø | 4,16 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 36 |
| Menetméret | 8-36 UNF |
| Menetemelkedés | 0,706 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Sorozat | Master Tap |
| Bevonat | TiAlN |
| Profilszög | 60 fok |
| Tűrési osztály | 2BX |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | kék |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 28 m/min | N |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 9 m/min | M |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

