



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229908 (T15; 3,1 Nm)
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L_{ges}	43 mm
$\varnothing D_3$	11 mm
Váltólapka méret	12
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Vágóélek száma Z	3
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,5 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	10,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,67 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229908
---------------	--------