

**Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapka méret	09
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1Nm)
Vágóélek száma Z	5
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D ₃	51 mm

Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	117 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	130 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	50,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,29 fok
Beállítási szög κ	13 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------