


**3M****Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, Ø 150 mm,  
Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 567792 180     |
| GTIN              | 30076308642649 |
| Árucikk kategória | 53M            |

**Leírás****Kivitel:**

**Stabil hordozó réteggel.** A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

**Előny:**

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

**Felhasználás:**

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.

A precíziós **Cubitron™ II** csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a **gyorsabb leválasztás** és **egyenletesebb felületi finis** következtében.

**Műszaki leírás**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gyártó jelölése | Hookit 775L |
| Tárcsa Ø        | 150 mm      |
| Szemcsézet      | 180         |
| Sorozat         | 775L        |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Csiszolóanyag                 | Cubitron™ II             |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia                  |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %                  |
| Terméknév attribútum          | Ø 150 mm                 |
| Meghajtó gép                  | Excenter csiszoló        |
| Maximális kerületi sebesség   | 40 m/s                   |
| Termék fajtája                | Tépőzáras csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |