

**Garant****CNMG 190616, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250341 HB7010-1 |
| GTIN              | 4045197779748   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Leírás**

CNMG 190616 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 1,5 - 8 mm          |
| Forgácstörő                                | SG                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 375 m/min     |
| Sarokrádiusz                               | 1,6 mm              |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos          |
| Előtolás $f$                               | 0,25 - 0,6 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | P                   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség                        | HB7010-1                  |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás                  |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | CNMG 190616               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |