


Garant**SNMM 150616, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 150616 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SR
Fogásmélység a_p : 2 - 12 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm

Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 150616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz