

**Garant****Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 10/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	120 mm
Beszúrási mélység $t_{\text{max}}$	6 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Működő szélesség $L_4$	10 mm
Fejhossz $L_1$	26 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Szárszélesség b	10 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500