



## Gyors forgású orsó 625 típus kompakt, SK 40, Fordulatszám: 50000min-1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	358805 50000
GTIN	2050001870605
Árucikk kategória	33I

### Leírás

#### Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 – 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

#### Előny:

- **Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.**
- **Kíméli a gépet – a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre – a géporsó áll.**
- **Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.**
- **Hosszabbodik a szerszámok élettartama.**
- **A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre – kevesebb utómunka szükséges.**

#### Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

#### Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

#### Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak **külső** levegő bevezetés esetén szükséges – külön rendelésre.

#### Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.

További orsók külön rendelésre: minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítménykategóriák és fordulatszámok.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	22 mm
----------------	-------

Fordulatszám	50000 min <sup>-1</sup>
Külső Ø D	57,15 mm
Kinyúlási hossz A	163 mm
Típus	625
Forgácsolási stratégia	HSC
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	JIS B6339
Termék fajtája	Gyors forgású orsó