



Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, 15°-ban hajlított



Rendelési adatok

Rendelés száma	632065
GTIN	4000896195718
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Robusztus tömör keményfém hajtószár, rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 20

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	89 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
csuklós fejjel	nem

billenthető fej	nem
kalapács funkcióval	nem
QuickRelease-zel	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem
Termék fajtája	Racsnis

Tartozék

	863S/7
	863P/7N
	863P/6