




## Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással, Típus: MH202



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Árucikk kategória	33S

### Leírás

**Kivitel:**

Három mágneses befogófelület.

**Felhasználás:**

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

**Figyelem:**

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

### Műszaki leírás

Súly	1,7 kg
Póluslap kopóréteg vastagság	14 mm
Maximális szögeltérés	5 fok
Névleges tapadóerő	80 N/cm <sup>2</sup>
Pólusosztás	4 mm
Szélesség B	50 mm
Mágneses mező magassága	6 mm
Típus	MH202
Teljes magasság C	50 mm
Hossz A	100 mm

Termék fajtája

Mágnasztal