

Garant**Billentő és magasságállító satuval, Satu pofaszélessége: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967565 100
GTIN	4045197806642
Árucikk kategória	91J

Leírás**Kivitel:**

Stabil nagy szilárdságú kovácsolt-/ acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC megmunkálású komponensek következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális rögzítőszervezetnek köszönhetően. Gyors rögzítés minden kívánt helyzetben a biztonsági szorítóknak köszönhetően.

Biztonsági funkció: A satu csak a megfelelő helyzetben hajtható le (amikor a rögzítőcsap az emelőcső mélyedésébe illeszkedik).

Előny:

- **A satu a magasságállítóval kombinálva további forgólap nélkül 360°-ban elforgatható.**
- **Szabad munkafelület a munkalap alá történő lehajtással.**
- **Egy ajtóval rendelkező zárható házba történő beépítéssel a billentő és magasságállító lopásvédelemmel tárolható (ház külön rendelésre).**

Felhasználás:

A satunak az ergonomiailag ideális munkavégzési magasságra történő centiméterpontos beállításához.

Tartalom:

Rögzítőanyagok, munkalap alá történő beszereléshez. 967100 sz. 100 méret satu.

Szín:

Ezüstsürke

Műszaki leírás

Súly	21 kg
Magasság behúzva	296 mm
Magasságállítási tartomány	132 mm
Termék fajtája	Magasságállító