

Garant
VHM maró HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202993 4
GTIN	4045197783707
Árucikk kategória	11X

Leírás

VHM maró HPC 4 mm Tűrés névleges Ø: e8
 Fogak száma Z: 4
 Spirálszög: 40 fok
 Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges
 Szár: DIN 6535 HB, h6
 Fogak száma Z: 4
 Élhossz L_c : 8 mm
 Teljes hossz L: 54 mm
 Szár Ø D_s : 6 mm
 Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,4 mm
 Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm²: 0,012 mm

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,012 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,015 mm
Élhossz L_c	8 mm
Vágóél Ø D_c	4 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Teljes hossz L	54 mm

Szár Ø D _s	6 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	40 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Ujjmaró