



## Ütvecsavarozó, Típus: GDS18E



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074170 GDS18E
GTIN	
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalú ütvecsavarozó erős csavarozáshoz.

- **Különösen robusztus a fém ütőmű háznak köszönhetően.**
- **Pontos munkavégzés a fordulatszám előválasztás következtében**
- **Jobb / bal forgásirány meghúzáshoz és lazításhoz.**
- **Kényelmes használat a puha markolatnak és kedvező súlypontnak köszönhetően.**
- **Rögzítő kampó pl. balancerre való rögzítéshez.**

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	1300 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Ütésszám	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Teljesítményfelvétel	500 W
Súly	3,2 kg

Max. vibráció EN szerint	4 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	GDS 18E
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M18
Maximális nyomaték kemény	250 Nm
Jellemző felhasználás	Strong
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Ütvecsavarozó
USP2	max. csavar Ø M18, 1/2 col külső négyzög szerszámbefogóval
USP1	250 Nm kemény