



## MultiMaster MM 700 Max, Típus: 72294661



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

#### Tartalom:

1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), 1× műanyag szerszámkoffer.

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: FSC 500 QSL

Teljesítményfelvétel: 450 W

Szerszámefogás: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock

Rezgésszám: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplitúdó (oszillációs mozgás): 2 × 2,0 fok  
Csiszolólap sarokméret: 80 mm

## Műszaki leírás

Csiszolólap sarokméret	80 mm
Teljesítményfelvétel	450 W
Kábelhossz	5 m
Rezgésszám	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Súly	1,6 kg
Gyártó jelölése	FSC 500 QSL
Szerszámbefogás	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplitúdó (oszillációs mozgás)	2 × 2,0 fok
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Rezgőkészülékek