

**Ütvecsavarozó, Típus: IPWE400R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Árucikk kategória	03M

Leírás**Kivitel:****Ütvecsavarozó 1/2 col nagy, max.400 Nm nyomatékkal.**

- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás.**
- **Jobb- / bal forgásirány.**
- **Ergonomikus formatervezés puha felületekkel és robusztus fém hajtóműházzal.**

Előny:

Elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Műszaki leírás

Ütésszám	1000 - 2600 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M12 – M20
Maximális fordulatszám	0 - 1700 min ⁻¹
Maximális nyomaték	400 Nm
Gyártó jelölése	IPWE400R

Teljesítményfelvétel	725 W
Súly	2,7 kg
Max. vibráció EN szerint	15,9 m/s ²
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó
USP2	max. csavar Ø M12-M20, 1/2 col külső négyszög szerszámbefogóval
USP1	400 Nm