

**Dekopírfűrész, Típus: GST160CE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően. **Rúd alakú** dekopírfűrész.

- **A nagy pontosságú fűrészlap megvezetés a szabadalmaztatott dupla görgővel csökkenti a fűrészlap meghajlását – a kiváló vágási pontosságért.**
- **Az erős 800 Wattos motor Constant Electronic funkcióval nagy teljesítmény tartalékokkal kemény anyagokban is.**
- **Nagyon alacsony vibráció tömegkiegyenlítő rendszerrel az első osztályúan nyugodt járás érdekében.**

Tartalom:

3 x fűrészlap, elszívó adapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX betét.

Műszaki leírás

Löketszám	800 - 3000 min ⁻¹
Maximális fűrészelési vastagság fában	160 mm
Max. vibráció EN szerint	7,5 m/s ²
Gyártó jelölése	GST160CE

Teljesítményfelvétel	800 W
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Gérszög beállítás	igen
Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, SDS rendszer
Megfelelő dekopírfűrészlapok	588400 – 588551
Súly	2,2 kg
Ingalöket	4-szeres
Különlegesség	Nagy teljesítményű, LED
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Felépítés	Rúd alak
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A