

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Bükk-multiplex munkalap fekete gumiburkolattal, dönthető asztalfelülettel, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920352 2000
GTIN	4062406229184
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítővel. Csóváz dönthető asztalfelülettel (750 × 750 mm). Döntés 20°-ig lehetséges. A megdöntött asztallap automatikus lecsúszásvédelemmel rendelkezik, 0°-nál a lecsúszásvédelem teljesen be van húzva. Dönthető asztallap oldalt és hátul oldallemezzel. A munkalapban perselyekkel lámpák és nagyítók elhelyezéséhez. Bükk-multiplex munkalap 5 mm vastag fekete gumibevonattal.

Oldalt és hátul □ 9x9 mm perforált fal 37 mm osztásban Easyfix akasztók, tartók és perforált fal tartozékok felszereléséhez. A burkolólemezek lehetővé teszik az egymás melletti felállítást. Kábelátvezető a burkolólemezekben. Tartóoszlop 3 földelt csatlakozó aljzattal a keret alá történő felszereléshez (jobb vagy bal oldalon használható).

Dönthető asztalfelület 1 menetes persellyel.

Szín:

Állítható magasságú fekete lábak. Keresztmerevítők RAL 7016 antracit, perforált lemezek RAL 7016 antracit, oldallemezek RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást.

Műszaki leírás

Szélesség	2000 mm
Mélység	800 mm

Emelési sebesség	22 mm/s
Munkalap mélysége	800 mm
Súly	120 kg
Munkalap hossza	2000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	720 - 1200 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	300 kg
Max. teherbírás	300 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	300 kg
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Termék fajtája	Munkaasztal