

Mahr**Érdességmérő műszer, Típus: PS10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	498835 PS10
GTIN	4059192058234
Árucikk kategória	43C

Leírás**Kivitel:**

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszetaipintós eljárás szerint. **Integrált kalibráló etalonnal (kivehető)**. Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. Befogó a magasság beállításához kúpokon stb. végzett mérésekhez, adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF formátumban. Gauss-szűrő ISO 16610 – 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 – 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható).

Előny:

- **Bekapcsolás után azonnal mérhet – magától értetődően, képzés nélkül.**
- **PDF jegyzőkönyvek tárolása.**
- **Automatikus Cut-off kiválasztás.**
- **A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra történő közvetlen visszalépéshez.**
- **Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.**

Tartalom:

Előtoló egység, 499004 sz. 6 – 350 méretű standard tapintó, érdességetalon gyári kalibrálási bizonyítvánnyal, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel. előtoló egység hosszabbító kábel.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499038 sz. tapintó védő, 499011; 498857 sz. mérőállvány.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Figyelem:

Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Max. méréstartomány	0,014 coll
Kiértékelő egység magassága	77 mm
Kiértékelő egység tömege	0,5 kg
Tapintási sebesség	0,5 / 1,0 mm/s
Kiértékelő egység szélessége	50 mm
Max. méréstartomány	350 µm
Mérési szakasz hosszanti letapintás	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Kiértékelő egység hossza	160 mm
Cut-Off (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Mérési szakaszok szabvány szerint	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N × Lc szabadon kiválasztható
Energiaellátás	Akkus
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Gyártó jelölése	PS10
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Kalibrálás	Q1
Kalibrálás	Q2
Termék fajtája	Érdességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásÉrdességmérő műszer Típushoz R	029200 R
KalibrálásÉrdesség etalon Típushoz R	029220 R

Tartozék

Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 6-350	499004 6-350
Mérőállvány ST-D	499011
Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 3-350	499004 3-350
Tapintó hosszabbító ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Hossz 80 mm	499008 80
Hosszabbító kábel PS10 Típus 7053553	499037 7053553