



Sarokcsiszoló, Típus: AGV17-180



Rendelési adatok

Rendelés száma	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű 180 mm sarokcsiszoló:

- Porvédett 1750 W ProTector motor konstans elektronikával, túlterhelés elleni védelemmel, lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Rezgéscsillapított AVS segédmarkolat, Anti-KickBack funkció és magas szintű felhasználó védelem.
- Szerszám nélküli tárcscsere az orsóreteszelés és a FIXTEC felfogó anya következtében (tartozék).

Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, segédmarkolat, 4 m hálózati kábel.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1750 W
Súly	3,1 kg
Lágy indulás	igen
Max. vibráció EN szerint	7,4 m/s ²
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	AGV17-180XCProTector/ éberségi kapcsoló
Kickbackstop	igen

Maximális vágási mélység	58 mm
Különlegesség	Konstans elektronika, FIXTEC
Maximális tárcsa Ø	180 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	7600 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC
M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT