



Sorjázó- és élettörő gép, Típus: EKF452



Rendelési adatok

Rendelés száma	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

Lágy indítású élettörő gép hővédelemmel kompakt kivitelben egyenes élek, belső és külső rádiuszok, valamint Ø 22 mm-től furatok megmunkálásához. A finombeállítás egyaránt lehetővé teszi a könnyű sorjázó élettörést és a széles élettörést. Továbbfejlesztett késfejjel a kisebb forgácsolóerők érdekében. Rádiusz R 2,5 mm.

Tartalom:

Maró, **3 keményfém** váltólapka, 084520 sz. forgácsgyűjtő, szállítókoszorú.

Figyelem:

A vezetőgörgőhöz legalább 2 mm-es munkadarab élmagasság szükséges.

Műszaki leírás

Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1500 W
Hossz	310 mm
Gyártó jelölése	EKF452

Szélesség	138 mm
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Súly	4 kg
Magasság	295 mm
rádiusz	2,5 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Sorjázó- és élettörő gép

Tartozék

HM váltólapka készlet, 3 darabos, SHM 202acélhoz, 2,5 mm rádiusz Típus SHM202	078131 SHM202
Tartalék csavar EKF váltólapkához Kivitel SCREW	078127 SCREW
Marószerszám3 élű Típus ZFR452	078133 ZFR452