


Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 125XS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 125XS
GTIN	4062406229955
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Tökéletesen központos a központbeállításnak köszönhetően.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozicionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhöz.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Műszaki leírás

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 125
Sorozat	Xtric
Befogási tartomány S2	92 - 146 mm
L	186 mm
Súly	7,8 kg
Kulcsnyílás méret	13 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Magasság H	54 mm
Maximális nyomaték	132 Nm
B	125 mm
Befogási tartomány S1	0 - 60 mm
Max. szorítóerő	32 kN
Hosszanti horony	20 mm
Alsó oldal alapmérete	96 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32 mm	363076 32
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 125/120 mm	363080 125/120
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 12 mm	363076 12
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30C mm	363076 30C
Lágy rátétpofa Típus 160A	363034 160A
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 125/138 mm	363080 125/138
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32C mm	363076 32C
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 20 mm	363076 20
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 25 mm	363076 25
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30 mm	363076 30
Orsóanya, merev, jobbos Típus 125	363097 125
Lágy rátétpofa Típus 160S	363034 160S
Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 125	363099 125
Orsóanya, önbeálló, balos Típus 125	363098 125
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 10 mm	363076 10
Tartalék orsó XTRIC-hez Típus 125XS	363084 125XS