

**Menetmetsző, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140460 M16
GTIN	4062406233419
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 18 mm

Műszaki leírás

Tűrési osztály	DIN 13 6g
Külső Ø	45 mm
Emelkedés	2 mm
Menetméret	M16
Magasság	18 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		