

**FLEX****Polírozógép, Típus: PE14-118****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Árucikk kategória	03S

**Leírás****Kivitel:**

- **Mikroprocesszoros elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, állandó fordulatszám tartása tachogenerátorral, túlterhelés elleni védelem, újraindulás elleni védelem és hőmérséklet felügyelet.**
- **Erős 1400 Wattos motor nagy teljesítményű ventilátorral az optimális hűtés érdekében.**
- **A lapos meghajtó fejnek köszönhetően közelebb van a felülethez. Ez lehetővé teszi a gép biztonságos megvezetését minden helyzetben.**
- **Markolatház: ergonomikus kialakítású, SoftGrip felülettel.**
- **Gázadagoló kapcsoló a lassú és finom indításhoz (induló fordulatszám 1. fokozatban (250/perc)) és reteszelés tartós üzemhez.**
- **Optimalizált levegő megvezetés a motor és a meghajtás lehető legjobb hűtőhatása érdekében. Nincs a felhasználó számára zavaró kilépő levegő.**
- **Gumírozott rakodófelülettel a biztonságos lerakáshoz**

**Felhasználás:**

Kifejezetten nagyméretű vízszintes és függőleges felületek. A járműipar, a tengeri hajózás, légi közlekedés területére. Extrém alacsony fordulatszámmal és magas nyomatékkal políroz, pl. hőre érzékeny felületekhez.

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	PE 14-1 180
Súly	2,3 kg
Teljesítményfelvétel	1400 W
Fordulatszám-tartomány	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Szélesség	117 mm
Kábelhossz	4 m
Szerszámbefogás	M 14
Hossz	405 mm
Max. polírozó szerszám Ø	250 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Polírozó