

**Garant****Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, alumínium, Ø / magasság: 160/40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	358717 160/40
GTIN	4062406241919
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

Cserélhető lap alumíniumban.

**Felhasználás:**

A kész munkadarab ellenkontúrjának létrehozása az alakzáró letekeréshez (max. 50 ford./perc) és az alkatrész elszállításához. Összekapcsolás mágneses megfogóval 4 csavarral segítségével.

**Figyelem:**

A cserélhető lapok önállóan is elkészíthetőek. Munkadarab geometriák forgácsoló létrehozása mellett additív nyomtatási eljárások is alkalmazhatóak.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub>	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	130 mm
Magasság H <sub>1</sub>	40 mm
Magasság H <sub>2</sub>	27 mm
Termék fajtája	Mágneses megfogó

