

**Garant****Beszúró esztergakés 45°, Jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 16/2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273762 16/2   |
| GTIN              | 4062406243869 |
| Árucikk kategória | 21W           |

**Leírás****Felhasználás:**

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

**Figyelem:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (w = 3 esetén).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (w = 2 esetén).
- **Csak a 273735 – 273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.**
- **Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrással.**

belső hűtés: nem

Beszúrási szélesség w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min. beszúrási szélesség y: 0,35 mm

Működő szélesség  $L_4$ : 19 mm

Fejhossz  $L_1$ : 33 mm

Teljes hossz L: 100 mm

**Műszaki leírás**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Csavar                 | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Fejhossz $L_1$         | 33 mm                 |
| Beszúrási szélesség w  | 2 mm                  |
| Működő szélesség $L_4$ | 19 mm                 |
| Teljes hossz L         | 100 mm                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Szárméret                   | 16 mm       |
| min. beszúrási szélesség y  | 0,35 mm     |
| t <sub>min</sub>            | 0,5 mm      |
| Felhasználás módja          | Jobbos      |
| belső hűtés                 | nem         |
| Axiális beszúrási lehetőség | nem         |
| Termék fajtája              | Esztergakés |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Rögzítőcsavar  | 279903      |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Rögzítőcsavar Típus 5  | 279815 5    |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25                              | 674248 TX25 |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm                       | 659874 50   |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |