

Garant**Tartóbak, mágneses, Típus: 15**

Rendelési adatok

Rendelés száma	366745 15
GTIN	4062406244828
Árucikk kategória	310

Leírás

Kivitel:

- **További felfekvő pontként használható a munkadarab vibrációjának az elkerülése érdekében.**
- **Ideálisan kombinálható satukkal.**
- **Pontosan és egyszerűen pozícionálható függőleges és vízszintes felfogatásnál.**
- **Recézett felülettel a kézzel történő magasságállításhoz és kulcsnyílással az erősebb megszorításhoz.**
- **A rugós felfekvő elem elvesztés elleni védelemmel rendelkezik.**
- **A pontszerű felfekvés tetszőleges ponton lehetséges.**

Felhasználás:

A vibrációk elkerüléséhez, különösen vékony munkadarabok felfogatása esetén.

Alapanyag:

Rugóacél

Alkalmazható:

Minden satuhoz, aláhelyezve minden befogási helyzethez megfelelő.

Műszaki leírás

Átmérő	20 mm
Alapanyag	Rugóacél
Magasság H	27 - 40 mm
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Tartóbak