

Garant**GARANT Master Alu VHM maró HPC, bevonat nélkül, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202470 14 |
| GTIN | 4062406245719 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:****Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Nagyoláshoz és simításhoz. 2×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.

Figyelem:

A 202480 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Nyak Ø D ₁ | 13 mm |
| Spirálszög | 38 fok |
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Szár Ø D _s | 14 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,12 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 35 mm |
| Élhossz L _c | 30 mm |
| Fogak száma Z | 4 |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,17 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 14 mm |
| Teljes hossz L | 83 mm |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Sorozat | Master Alu |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ szélezésnél |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 250 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 180 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 180 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 130 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 130 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 110 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 120 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 150 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Szárak | feltételesen alkalmas |
| Levegő | feltételesen alkalmas |