


**CNMG 09T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 09T304 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PF
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT020
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Bevonat	TiCN

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Forgácstörő	PF
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz