

**CNMG 120404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	MM
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Minőség	HBT130
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz