

**CNMG 120408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 120408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MF  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,15 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	MF
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	TiCN

Minőség	HBT130
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz