


**CNMG 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,

Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Minőség	HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz