

**CNMG 120412, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 120412 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Minőség	HBT130
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácstörő	MM
Sarokrádiusz	1,2 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz