


**CNMG 160608, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 160608 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm

Minőség	HBT020
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz